

CLOSOIR SOUPLE BI-COMPOSANT

DISPONIBLE EN QUATRE COLORIS, DEUX LONGUEURS ET DEUX LARGEURS



Ventilation optimale

Souples, s'adapte à tous les toits tuiles

Butyle haute performance

Crédit photo : ©BigMat



Le closoir assure une parfaite étanchéité et ventilation des faîtages et arêtiers.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande aluminium et bande centrale en polypropylène
- Bande centrale équipée de perfo Ø3 mm
- Ventilation optimale assurée par des perforations
- Carton dérouleur pour limiter les pertes sur le chantier
- **Butyle haute performance** : Largeur 18 mm x Ép. 1.2 mm noir
- **Largeur** : 300 mm pour tuiles aspect plat et faible galbe
370 mm pour tuiles fort galbe
- **Longueurs** : En rouleau de 10 ml et 50 ml
- **Couleurs** : Noir, terre cuite, ocre et brun
- **Conditionnement** :
Carton dérouleur de 50 ml (1 rouleau x 50 ml) - Palette de 1000 ml
Carton de 20 ml (2 rouleaux x 10 ml) - Palette de 1000 ml

MISE EN ŒUVRE :

- Température de mise en œuvre : + 5° C à + 40° C.
- Dépoussiérer les tuiles.
- Choisir la largeur de closoir adaptée à la classe de galbe de la tuile (classe G).
- Dérouler le closoir sur le faîtage ou l'arêtier et le fixer sur le bois de rehausse à l'aide de clous ou d'agrafes. Veiller à ce que la bande centrale en polypropylène non tissé ne dépasse pas de la faîtière et qu'elle ne soit absolument pas exposée aux UV.

- Enlever les bandes de protection du butyle.
- Mettre l'aluminium en forme sur la tuile en prenant bien soin de le faire aller au fond des ondes.
- Fixer les tuiles faîtières. L'utilisation de faîtières couvrantes de type "faîtières à bourrelet" est recommandée.

Attention : Les membranes perméables en polypropylène non tissé sont sensibles aux UV. Exposées, elles peuvent se désagréger. La bande centrale des closoirs souples ne doit donc absolument pas être exposée aux UV.

TERRE CUITE

Closoir 10 ml x 300 mm TC = code gaBi : 2704527 / EAN : 2000027045273
Closoir 10 ml x 370 mm TC = code gaBi : 2704528 / EAN : 2000027045280
Closoir 50 ml x 300 mm TC = code gaBi : 2984572 / EAN : 2000029845727
Closoir 50 ml x 370 mm TC = code gaBi : 2704531 / EAN : 2000027045310

BRUN

Closoir 10 ml x 300 mm B = code gaBi : 2984569 / EAN : 2000029845697

NOIR

Closoir 10 ml x 300 mm N = code gaBi : 2704529 / EAN : 2000027045297
Closoir 10 ml x 370 mm N = code gaBi : 2704530 / EAN : 2000027045303
Closoir 50 ml x 300 mm N = code gaBi : 2984573 / EAN : 2000029845734
Closoir 50 ml x 370 mm N = code gaBi : 2704532 / EAN : 2000027045327

OCRE

Closoir 10 ml x 370 mm O = code gaBi : 2984570 / EAN : 2000029845703

BIGMAT FRANCE

14 boulevard Montmartre - 75009 Paris

Tél. : 01 53 32 80 30

www.bigmat.fr